





# Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение

#### Световой эффект

• Этот потолочный светильник оснащен технологией Interlaced Optics, искусно перераспределяющей свет для улучшения окружающего освещения. Линза этого светильника имеет пирамидальную микроструктуру, которая рассеивает и равномерно распределяет свет, облегчая нагрузку на глаза.

#### Удобство эксплуатации

• Удобная установка

#### Световой эффект

. Равномерное распределение света

#### Превосходное качество

. Простота очистки

### Особенности

#### **Технология Interlaced Optics**

Этот потолочный светильник оснащен технологией Interlaced Optics, искусно перераспределяющей свет для улучшения окружающего освещения. Линза этого светильника имеет пирамидальную микроструктуру, которая рассеивает и равномерно распределяет свет, облегчая нагрузку на глаза.

#### Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

#### Равномерное распределение света

Организуйте единообразное и комфортное освещение в комнатах.

#### Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

## Технические характеристики

#### характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Круглый

#### Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

#### Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 15 000

#### Взаимодействие с окружающей средой

• Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

#### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

#### Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2</li>

#### Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

#### Другие характеристики

- Сила тока лампы: 142 mA
- Эффективность: 100 лм/В

#### Энергопотребление

• Коэффициент мощности: 0.5

#### Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,42 kg
- Высота: 5 см
- Длина: 32 см
- Ширина: 32 см

#### Обслуживание

• Гарантия: 5 лет

#### Технические характеристики

• Срок службы до: 15 000 часов

Диаметр: 320 мм

• Общий световой поток светильника:

1700

• Цвет излучения: 2700

• Электропитание: 220-240 пер. тока

• Светильник с регулируемой яркостью:

Нет

• Светодиод: Да

• Код IP: IP20

• Класс защиты: Класс I

#### Размеры и масса упаковки

• EAN/UPC — продукт: 8718699681135

Масса нетто: 0,44 kgМасса брутто: 0,7 kgВысота: 35,2 см

• Длина: 6,2 cм

Ширина: 35,2 см



Дата выпуска: 2025-04-19 Версия: 0.458

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.