

PHILIPS

A60 — интеллектуальная
лампа E27 — 800

Hue White & Color
Ambiance

До 806 лм*

Белый и цветной свет

Постоянный контроль по
Bluetooth

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8718699748159



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с помощью одной умной лампы, которая предлагает теплый или холодный белый свет, а также 16 миллионов других цветов. Используйте Bluetooth для мгновенного управления освещением в одной комнате или подключитесь к блоку управления Hue Bridge, чтобы воспользоваться полным набором функций.

Безграничные возможности

- Управление через приложения или голосом*

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge

Особенности

Управление через приложения или голосом*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно пригласить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

Подходящие световые схемы для ежедневных занятий



Создайте комфортную атмосферу в доме с помощью четырех предварительно заданных световых режимов, разработанных специально для ваших ежедневных занятий: отдыха, чтения, концентрации и активности. Две схемы с холодным оттенком концентрации и активности помогут вам проснуться утром или сосредоточиться на выполнении задачи, тогда как более теплые режимы чтения и отдыха позволят удобно уединиться с книгой или собраться с мыслями.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 62x110

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: 0 °C — 40 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Информация об упаковке

- EAN: 8718699748159

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 806 лм
- Вес: 72
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: E27
- Световой поток при 2700K: 570 лм

Лампа

- Цветовая температура: 2000K–6500K +16 million colors
- Форм-фактор: A60
- Высота: 110 мм
- Входное напряжение: 220V–240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Белый и цветной свет
- Световой поток (люмен): 800 лм
- Максимальная мощность в режиме работы: 9 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.8
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Ширина: 62 мм
- Высота: 4,3 in
- Ширина: 2,4 in
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Переключатель

- Срок службы: N/A

Комплект поставки

- Светильники Hue: 1

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699748159
- Масса нетто: 0,07 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 16,5 см
- Длина: 7,5 см
- Ширина: 8,8 см
- Номер материала (12NC): 929002216824



Дата выпуска: 2024-04-01
Версия: 0.245

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com