

PHILIPS

Потолочный
светильник Doris, 17 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Никель

Водонепроницаемая



8718699758943



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

Удобство эксплуатации

- Удобная установка

Безопасность

- Влагонепроницаемые

Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет
- Простота очистки

Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Особенности

Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

Влагонепроницаемые

Влагонепроницаемость означает, что вы можете уверенно использовать этот продукт в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других помещениях, где может быть влажно.

Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования.

Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное

качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: никель
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Ванная комната, Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 142 mA
- Эффективность: 100 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,57 kg
- Высота: 9 см
- Длина: 31,3 см
- Ширина: 31,3 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 313 мм
- Общий световой поток светильника: 1700
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да

- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699758943
- Масса нетто: 0,55 kg
- Масса брутто: 0,82 kg
- Высота: 10 см
- Длина: 35 см
- Ширина: 35 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.252

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com