

# PHILIPS


Квадратный потолочный  
светильник Magneos, 12 Вт

Квадратный светильник для  
поверхностного монтажа  
Magneos

Черный



8719514328730



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Тонкий встраиваемый светодиодный светильник Philips LED Slim Downlight обеспечивает эффект естественного света и применяется для общего освещения. Этот тонкий светильник идеально подходит для низких потолков, создавая в любом месте элегантную атмосферу. Комфортное освещение, приятное для глаз.

### Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.
- Удобная установка

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

### Материал и отделка

- Высококачественный металл

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 20 000 часов

# Особенности

## Подходит для низких потолков

### Компактный дизайн

### Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Высококачественный металл

Прочный внешний вид отделки обеспечивается за счет использования долговечного и привлекательного металлического материала.

## Долгий срок службы: до 20 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 20 000 часов.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 12 500

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

### Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

### Другие характеристики

- Сила тока лампы: 110 mA
- Эффективность: 95 лм/В

### Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,43 kg
- Высота: 2,8 см
- Длина: 21 см
- Ширина: 21 см

### Обслуживание

- Гарантия: 2 года

### Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 1150
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 12
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II



Дата выпуска: 2024-03-18  
Версия: 0.349

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)