

PHILIPS

Лампа 65 Вт, А60,
цоколь E27

Светодиод

4000 К

720 лм

10 000 ч



8719514377677



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не

генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Номинальная светоотдача: 720 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Эффективность: 80 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514377677
- EOC: 871951437767700
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 9W 720lm E27 840 RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 65 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 156 cd

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

8719514377677

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514377677
 - Масса нетто: 0,03 kg
 - Масса брутто: 0,05 kg
 - Высота: 13,6 см
- Длина: 6,1 см
 - Ширина: 6,1 см
 - Номер материала (12NC): 929002299017



Дата выпуска: 2024-07-25
Версия: 0.63

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com