

# PHILIPS

Лампа 100 Вт, А65,  
цоколь Е27

Светодиод

3000 К

1350 лм

10 000 ч



8719514377776



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не

генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Не содержит ртути

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 12 см
- Ширина: 6 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 10 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 1350 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K

## Прочее

- EyeComfort: нет

## Другие характеристики

- Эффективность: 90 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514377776
- EOC: 871951437777600
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 15W 1350lm E27 830 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 15 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 12 см

## Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 282 cd

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

8719514377776

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514377776
  - Масса нетто: 0,04 kg
  - Масса брутто: 0,07 kg
  - Высота: 14,8 см
- Длина: 6,2 см
  - Ширина: 6,2 см
  - Номер материала (12NC): 929002305017



Дата выпуска: 2024-07-07  
Версия: 0.61

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)