

PHILIPS

Наземный светильник для
освещения дорожек
Arbour, 3,8 Вт

Уличные светильники


3000 К

Антрацит

Водонепроницаемая



8719514490246



Наши самые энергоэффективные светодиодные светильники

Светильники для наружного освещения Ultra Efficient, разработанные компанией Philips с применением новых технологий, сокращают выбросы углерода, количество отходов и использование электроэнергии. Их срок службы составляет впечатляющих 50 000 часов, что более чем в 3 раза дольше, чем у эквивалентных светильников Philips для наружного освещения. Кроме того, эти светильники потребляют на 50 % меньше энергии. Это решения, которые берегут экологию нашей планеты.

Экологичные системы освещения

- Ultra Efficient

Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему

Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

8719514490246

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

Свет высочайшего качества

- Яркий белый свет 3000 К

Особенности

Ultra Efficient



Потребляет по крайней мере на 50% меньше энергии по сравнению с эквивалентными стандартными светодиодными лампами Philips.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы



Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Яркий белый свет 3000 К



Знаете ли вы, что оттенок белого света зависит от цветовой температуры, измеряемой в градусах Кельвина (K)? Более низкая цветовая температура дает теплый, уютный белый свет, а более высокая — холодный и бодрящий. Этот светильник излучает холодный белый свет температурой 3000 К.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Двухнаправленные лучи света: нет
- Датчик освещенности: нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Датчик движения: нет
- Солнечная энергия: нет
- Теплый белый свет: нет
- Центральный элемент: нет

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Наземные светильники/освещение дорожек
- EyeComfort: нет
- Инновации в области светодиодов: UltraEfficient
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,32 kg
- Высота: 40 см
- Длина: 10 см
- Ширина: 10 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 50 000 часов
- Общий световой поток светильника: 800
- Цвет излучения: 3000K
- Электропитание: 220-240
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: A
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: Да

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514490246
- Масса нетто: 1,32 kg
- Масса брутто: 1,45 kg
- Высота: 41,5 см
- Длина: 11 см
- Ширина: 11 см



Дата выпуска: 2025-03-11
Версия: 0.198

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com