

PHILIPS


Настінний світильник
Raindrop на 60 Вт, цоколь
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка



01652/52/PN



Насолоджуйтеся красою саду

Створіть автентичний режим для зовнішнього освітлення за допомогою цього чудового настінного світильника Philips myGarden кольору вивіреного срібла. Цей енергоефективний пристрій із високоякісного алюмінію випромінює тепле біле світло, яке щоразу радуватиме око, коли ви виходитимете у свій сад.

Просте рішення для вуличного освітлення

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

IP44 – захист від впливу погоди



Цей інфрачервоний датчик руху Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Цей інфрачервоний датчик руху Philips має клас захисту

IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Світловіддача (номінальна) (ном.): 116

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,500 kg
- Загальна висота: 428 mm
- Загальна довжина: 300 mm
- Загальна ширина: 381 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696169865
- Вага нетто: 1,5 kg
- Вага брутто: 2,2 kg

- Висота: 43,3 cm
- Довжина: 27 cm
- Ширина: 27 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.483

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com