

# PHILIPS

Настінний світильник  
Торіагу на 60 Вт, цоколь  
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Чорний

Водостійка



01816/30/PN



## Неймовірні моменти на природі

Додайте вінтажного вигляду ззовні за допомогою цього чорного настінного ліхтаря від Philips myGarden. Він зробить ваш відпочинок більш стильним. Високоякісні матеріали та чорне покриття ідеально доповнять стиль навколишнього середовища.

**Створено для використання на відкритому повітрі**

- Високоякісні матеріали

**Особливі характеристики**

- Захист від впливу погоди

**Насолоджуйтесь життям на свіжому повітрі**

- Створіть стильну й водночас привітну атмосферу

# Найважливіше

## Високоякісні матеріали

Вулична лампа Philips виготовлена з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це надійний продукт із тривалим терміном використання, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

## Створіть вишукану атмосферу

Цей зовнішній настінний світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів і стилів життя, тож він легко впишеться у ваше подвір'я та створить омріяну вами особливу атмосферу.

## Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Характеристики світла

- Світловіддача (номінальна) (ном.): 100

**Різне**

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

**Розміри та вага продукту**

- Вага нетто: 1,575 kg
- Загальна висота: 290 mm
- Загальна довжина: 300 mm
- Загальна ширина: 350 mm

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: -
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696156766
- Вага нетто: 1,58 kg
- Вага брутто: 2,23 kg
- Висота: 41,4 cm
- Довжина: 25,9 cm
- Ширина: 27,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.586

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)