

PHILIPS

Настінний світильник
Arbor, 4,5 Вт

myGarden

2700K

Антрацит

Водостійка




16459/93/16



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Світлодіодний зовнішній настінний світильник Philips Arbor антрацитового сірого кольору представляє собою куб, що світиться, усередині міцного корпусу з литого алюмінію. Цей світильник із продуманою конструкцією привертає увагу й освітлює стіну вгору й вниз двома потужними променями теплого білого світла.



Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Довгий строк служби – до 25 років
- Тепле біле світло
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Призначено для вашого саду

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цієї лампи Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші та захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа




Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

Довгий строк служби



Джерело світла, на яке можна розраховувати. Світлодіодна лампа, встановлена в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацює до 25 000 годин (що відповідає 25 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

Тепле біле світло



Світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками у кельвінах видають тепле, спокійніше світло, у той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше й підбадьорюють. Ця лампа Philips випромінює тепле біле світло, що створює затишну атмосферу.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,525 kg
- Загальна висота: 130 mm
- Загальна довжина: 130 mm
- Загальна ширина: 127 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 35
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 800 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: тепле біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4.5 W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 4,5
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696131237
- Вага нетто: 0,53 kg
- Вага брутто: 0,61 kg
- Висота: 14,1 cm
- Довжина: 13,6 cm
- Ширина: 13,6 cm



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.516

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com