

PHILIPS

Настінний світильник
Parterre на 7,5 Вт

myGarden

2700K

Чорний

Водостійка



16480/30/P0



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Чорний зовнішній настінний світлодіодний світильник Philips Parterre представляє собою куб, що світиться, всередині міцного корпусу з литого алюмінію. Продуманий дизайн привертає увагу, а світильник освітлює стіну променями теплого білого світла у всіх напрямках.

Сталі світлові рішення

- Високоякісна світлодіодна лампа

Особливі характеристики

- Захист від впливу погоди

Найважливіше

Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого

зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Світловіддача (номінальна) (ном.): 104

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 7,5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,660 kg
- Загальна висота: 130 mm
- Загальна довжина: 130 mm
- Загальна ширина: 130 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 800 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II — подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718696158838
- Вага нетто: 0,66 kg
- Вага брутто: 0,75 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 13,6 cm
- Ширина: 13,6 cm



Дата виходу: 2026-07-04
Версія: 0.552

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com