

PHILIPS

Світильник на підставці /
для доріжок Bustan на
9 Вт

myGarden

2700K

Антрацит

Водостійка



16485/93/PO



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Красивий L-подібний світильник. Цей мінімалістичний світильник на підставці Philips Bustan сіро-антрацитового кольору виготовлено з алюмінію преміум-класу. Він випромінює розсіяне тепле біле світло, що ідеально підходить для освітлення доріжки або тераси.

Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа

Прикрасьте свій сад

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Удосконалене зовнішнє освітлення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Особливі характеристики

- Просте встановлення
- Захист від впливу погоди
- Довгий строк служби – до 30 років

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощадує гроші й захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на підвір'ї. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісного відлитого під тиском алюмінію та чудових синтетичних матеріалів.

Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрій у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

Тривалий термін служби (30 років)



Джерело світла, на яке можна розраховувати. Вбудовані світлодіоди, які використовуються в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацюють до 30 000 годин (що відповідає 30 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 30 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Колірна температура: 2700 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 112

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світильники на підставці / світильники для доріжок
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 9

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,720 kg
- Загальна висота: 400 mm
- Загальна довжина: 220 mm
- Загальна ширина: 90 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 40
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696158890
- Вага нетто: 1,72 kg
- Вага брутто: 1,81 kg
- Висота: 45,6 cm
- Довжина: 9,6 cm
- Ширина: 22,6 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.469

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com