

PHILIPS

Вуличний ліхтар
Stratosphere на 9 Вт

myGarden

4000K

Антрацит

Водостійка



16489/93/P3



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Світлодіодний зовнішній вуличний ліхтар Philips Stratosphere сіро-антрацитового кольору виготовлено з міцного литого алюмінію. Він розподіляє світло у двох напрямках для освітлення доріжок та інших відкритих просторів великою кількістю розсіяного яскравого світла.

Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа

Прикрасьте свій сад

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Удосконалене зовнішнє освітлення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Особливі характеристики

- Просте встановлення
- Захист від впливу погоди
- Довгий строк служби – до 30 років

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші й захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на подвір'ї. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісного відлитого під тиском алюмінію та чудових синтетичних матеріалів.

Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрій у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

Тривалий термін служби (30 років)



Джерело світла, на яке можна розраховувати. Вбудовані світлодіоди, які використовуються в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацюють до 30 000 годин (що відповідає 30 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 30 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Колірна температура: 4000 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 144 lm/W

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вуличні ліхтарі
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,294 kg
- Загальна висота: 770 mm
- Загальна довжина: 60 mm
- Загальна ширина: 76 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 44
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: холодне біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4.5 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696161418
- Вага нетто: 1,29 kg
- Вага брутто: 1,44 kg
- Висота: 79,1 cm
- Довжина: 7,1 cm
- Ширина: 8,6 cm



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.363

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com