

PHILIPS

Настінний світильник
Shovel на 42 Вт, цоколь
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Нержавіюча сталь

Водостійка



17335/47/PN



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний ліхтар Philips Shovel із нержавіючої сталі додасть стилю та міцності вашій стіні. Він розподіляє світло вгору й вниз, створюючи приголомшливий ефект омиваючого освітлення фасаду. Цей світильник щоразу радуватиме око, коли ви виходитимете у свій сад.

Прикрасьте свій сад

- Високоякісна нержавіюча сталь і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Особливі характеристики

- Просте встановлення
- Захист від впливу погоди

Насолоджуйтесь життям на свіжому повітрі

- Створіть стильну й водночас привітну атмосферу

Найважливіше

Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на повітрі. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі та чудових синтетичних матеріалів.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

Створіть вишукану атмосферу

Цей зовнішній настінний світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів і стилів життя, тож він легко впишеться у ваше повітря та створить омріяну вами особливу атмосферу.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержавна сталь
- Матеріал: Метал

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Світловіддача (номінальна) (ном.): 100

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,295 kg
- Загальна висота: 127 mm
- Загальна довжина: 147 mm
- Загальна ширина: 155 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696153901
- Вага нетто: 0,3 kg
- Вага брутто: 0,4 kg
- Висота: 17,1 cm
- Довжина: 13,6 cm
- Ширина: 15,6 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.409

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com