

# PHILIPS

Стельовий світильник  
Moonshine на 28 Вт, цоколь  
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка



17350/93/PN



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Світлодіодний зовнішній настінний ліхтар Philips Moonshine сіро-антрацитового кольору, виготовлений із міцного литого алюмінію. Завдяки своєму мінімалістичному абажуру він випромінює розсіяне фронтальне яскраве світло для настінного та стельового використання.

### Прикрасьте свій сад

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

### Особливі характеристики

- Просте встановлення
- Захист від впливу погоди

### Насолоджуйтесь життям на свіжому повітрі

- Створіть стильну й водночас привітну атмосферу

# Найважливіше

## Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на повітрі. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісного відлитого під тиском алюмінію та чудових синтетичних матеріалів.

## Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

## Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

## Створіть вишукану атмосферу

Цей зовнішній настінний світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів і стилів життя, тож він легко впишеться у ваше повітря та створить омріяну вами особливу атмосферу.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,933 kg
- Висота: 8,1 cm
- Довжина: 26 cm
- Ширина: 26 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

#### Технічні характеристики

- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: недоступно
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 14 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II

- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 2

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696158180
- Вага нетто: 0,93 kg
- Вага брутто: 1,11 kg
- Висота: 279 mm
- Довжина: 95 mm
- Ширина: 274 mm



Дата виходу: 2025-04-25  
Версія: 0.424

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)