

PHILIPS

Наземні прожектори /
шипи Crust на 3,2 Вт

myGarden

2700K

Нержавіюча сталь

Водостійка



17356/47/PO



Освітїть свій сад вночі

Цей міцний вбудований світлодіодний точковий світильник Philips myGarden Crust з нержавіючої сталі підсвічує доріжки та під'їзні шляхи, не змінюючи вигляд вашого саду. Завдяки преміальним матеріалам та високоякісним світлодіодам Philips він майже не потребує обслуговування після встановлення.

Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа

Прикрасьте свій сад

- Високоякісна нержавіюча сталь і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Удосконалене зовнішнє освітлення

- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Особливі характеристики

- Просте встановлення
- IP67 – захист від впливу погоди
- Довгий строк служби

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші й захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на повітрі. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі та чудових синтетичних матеріалів.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

IP67 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP67: він захищений від тимчасового занурення у воду та ідеально підходить для освітлення під'їзних шляхів і доріжок. Ви можете навіть проїжджати по ньому.

Довгий строк служби



Світлодіодні лампи Philips мають середній строк служби до 20 000 годин (що дорівнює 20 рокам, виходячи із середнього використання 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення).

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержавна сталь
- Матеріал: Нержавіюча сталь

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Сонячна енергія: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 112

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Наземні прожектори / шипи
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Потужність (Вт): 3,2 W
- Живлення: 3,2 W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,334 kg
- Довжина вирізу: 10.5 cm
- Ширина вирізу: 10.5 cm
- Довжина: 12 cm
- Глибина «утоплення»: 12 mm
- Ширина: 12 cm
- Загальна висота: 126 mm
- Загальна довжина: 115 mm
- Загальна ширина: 115 mm
- Виріз у стелі для вбудовування: 10.5 cm x 10.5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 350
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP67
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696159019
- Вага нетто: 0,33 kg
- Вага брутто: 0,43 kg
- Висота: 12,6 cm
- Довжина: 12,1 cm
- Ширина: 12,1 cm



Дата виходу: 2026-06-10
Версія: 0.427

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com