

Настінний світильник  
Buxus на 4,5 Вт

myGarden

2700K

Нержавіюча сталь

Водостійка



17357/47/PO



# Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Цей світлодіодний настінний світильник Philips Buxus із нержавіючої сталі додасть стилю та міцності вашій стіні. Світлодіодна лампа у вишуканому корпусі випромінює висхідні й низхідні промені теплого білого світла, створюючи приголомшлий ефект омиваючого освітлення фасаду.

#### Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа

#### Прикрасьте свій сад

- Високоякісна нержавіюча сталь і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

#### Удосконалене зовнішнє освітлення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

#### Особливі характеристики

- Просте встановлення
- Захист від впливу погоди
- Довгий строк служби

# Найважливіше

## Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші й захищає довкілля.

## Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

## Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на підвір'ї. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі та чудових синтетичних матеріалів.

## Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрій у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

## 5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

## Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

## Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

## Довгий строк служби



Світлодіодні лампи Philips мають середній строк служби до 20 000 годин (що дорівнює 20 рокам, виходячи із середнього використання 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення).

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержав.
- Матеріал: Нержавіюча сталь

## Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,659 kg
- Висота: 14 cm
- Довжина: 10,1 cm
- Ширина: 12,6 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 35 W
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 525
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: 2700
- Електромережа: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4.5 W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 4,5 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696159408
- Вага нетто: 0,66 kg
- Вага брутто: 0,74 kg
- Висота: 15,6 cm
- Довжина: 10,6 cm
- Ширина: 13,1 cm



Дата виходу: 2025-06-05  
Версія: 0.553

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлена в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)