

PHILIPS

Настінний світильник
Peking на 60 Вт, цоколь
E27, без лампи

Лампа не постачається

Чорний

Водостійка

17473/30/PN



Автоматично освітлюйте вхід

Додайте старовинного вигляду ззовні за допомогою цього чорного настінного ліхтаря з алюмінію від Philips. Скляний розсіювач і ретродизайн створюють неперевершену атмосферу, яка повністю відповідає вашому особистому стилю. У комплект входить датчик денного світла, тому він автоматично вмикається вночі.

Прикрасьте свій сад

- Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Підберіть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворі – водостійкість IP44

Створено для використання на відкритому повітрі

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

Особливі характеристики

- Просте налаштування для будь-якого застосування

Відчуйте себе вдома зі світлом

- Унікальна функція денного/нічного освітлення

Наповніть світлом свій сад

- Декоративне вуличне освітлення
- Вибирайте для традиційного стилю

Найважливіше

Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Високоякісний матеріал

Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

Просте налаштування Унікальна функція денного/нічного освітлення



Завдяки функції денного/нічного освітлення цей вуличний світильник автоматично вмикається з настанням темряви. Використовуйте цю унікальну функцію довгими літніми вечорами або з міркувань безпеки.

Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

Вибирайте для традиційного стилю

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме просто чудово.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Скло, Алюміній

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Датчик руху: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,135 kg
- Загальна висота: 370 mm
- Загальна довжина: 175 mm
- Загальна ширина: 220 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц, Напруга 220 В – 240 В
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696176740
- Вага нетто: 0,96 kg
- Вага брутто: 1,16 kg
- Висота: 26 cm
- Довжина: 15,5 cm
- Ширина: 21 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.442

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com