

# PHILIPS

Настінний світильник  
Peking на 60 Вт, цоколь  
E27, без лампи

Лампа не постачається

Чорний

Водостійка

17473/30/PN



## Автоматично освітлюйте вхід

Додайте ставоринного вигляду ззовні за допомогою цього чорного настінного ліхтаря з алюмінію від Philips. Скляний розсіювач і ретродизайн створюють неперевершенну атмосферу, яка повністю відповідає вашому особистому стилю. У комплект входить датчик денного світла, тому він автоматично вмикається вночі.

### Прикрасьте свій сад

- Вибираєте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

### Підберіть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворі — водостійкість IP44

### Створено для використання на відкритому повітрі

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

### Особливі характеристики

- Просте налаштування для будь-якого застосування

### Відчуйте себе вдома зі світлом

- Унікальна функція денного/нічного освітлення

### Наповніть світлом свій сад

- Декоративне вуличне освітлення
- Вибираєте для традиційного стилю

# Найважливіше

## Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

## Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

## Високоякісний матеріал

Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

## Просте налаштування

### Унікальна функція денного/нічного освітлення



Завдяки функції денного/нічного освітлення цей вуличний світильник автоматично вмикається з настанням темряви. Використовуйте цю унікальну функцію довгими літніми вечорами або з міркувань безпеки.

## Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

## Вибирайте для традиційного стилю

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме просто чудово.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Алюміній, Скло

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристроя допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Датчик руху: Так

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,135 kg
- Висота: 37 cm
- Довжина: 17,5 cm
- Ширина: 22 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Електромережа: Напруга 220 В – 240 В, 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: -
- Максимальна потужність лампи на заміну: 60
- Клас захисту IP: IP44

- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696176740
- Вага нетто: 0,96 kg
- Вага брутто: 1,16 kg
- Висота: 26 см
- Довжина: 15,5 см
- Ширина: 21 см



Дата виходу: 2025-06-05  
Версія: 0.435

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлена в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)