

# PHILIPS

## Датчик руху Virginia

VIRGINIA чорн.

Чорний

Водостійка

17476/30/PN



## Нехай завжди, коли ви повертаєтеся додому, буде світло

Чорний датчик руху Philips Virginia має кілька варіантів монтажу й вирізняється широким діапазоном виявлення та сенсорною головкою, що вільно рухається у 2 напрямках. Налаштуйте датчик відповідно до своїх потреб і використовуйте унікальну функцію денного/нічного освітлення, щоб вечори були більш безпечними.

### Удосконалене зовнішнє освітлення

- Датчик руху входить до комплекту для зручності та впевненості
- Ручна заміна

### Особливі характеристики

- Кілька можливостей для монтажу

### Відчуйте себе вдома зі світлом

- Простий у налаштуванні датчик
- Високе максимальне навантаження (1000 Вт для ламп розжарювання, 200 Вт для світлодіодів)

### Просте рішення для вуличного освітлення

- IP44 – захист від впливу погоди
- Високоякісна синтетика


# Найважливіше

## Датчик руху входить до комплекту



Датчик руху входить до комплекту, щоб зустрічати вас, коли ви повертаєтеся додому, або сповіщати про те, що хтось прийшов. Коли датчик виявляє рух, лампа вмикається автоматично.

## Ручна заміна Кілька можливостей для монтажу Простий у налаштуванні датчик



Просте налаштування дозволяє легко вибрати, коли і на який час автоматичний датчик вмикає лампу (лампи).

## Високе максимальне навантаження (1000 Вт для ламп розжарювання, 200 Вт для світлодіодів) IP44 – захист від впливу погоди



Цей інфрачервоний датчик руху Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Цей інфрачервоний датчик руху Philips має клас захисту IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання надворі.

## Високоякісна синтетика

Цей інфрачервоний датчик Philips створено спеціально для використання надворі. Він зносостійкий і довговічний. Його виготовлено з високоякісної синтетики.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Аксесуари
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,146 kg
- Загальна висота: 94 mm
- Загальна довжина: 70 mm
- Загальна ширина: 104 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Технологія лампи: Н/д
- Електромережа: 50 Гц
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696176771
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,23 kg
- Висота: 11,1 cm
- Довжина: 7,8 cm
- Ширина: 10,8 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.501

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)