

PHILIPS

Наземні прожектори / шипи
Puled на 4,6 Вт, цоколь
GU10

myGarden

2700K

Чорний

Водостійка



17481/30/PO



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

З автентичним точковим світильником Philips Puled чорного кольору ваш сад виглядатиме особливо привабливо увечері та вночі. Тепле біле світло оживить вечірній сад під час сімейної вечері чи зустрічі на свіжому повітрі.

Режими освітлення

- М'яке тепле біле світло

Підберіть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворі – водостійкість IP44

Створено для використання на відкритому повітрі

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

Особливі характеристики

- Регульований точковий рефлектор
- Просте налаштування для будь-якого застосування

Наповніть світлом свій сад

- Декоративне вуличне освітлення

Найважливіше

М'яке тепле біле світло

Створіть затишну атмосферу за допомогою теплого білого світла. Скористайтеся можливостями розумного освітлення, яке просто адаптується до вашого повсякденного життя.

Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Високоякісний матеріал

Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

Регульований точковий рефлектор



Спрямувайте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Просте налаштування

Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Скло, Алюміній

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Визначені світлові промені: Так
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Наземні прожектори / шипи
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,584 kg
- Загальна висота: 105 mm
- Загальна довжина: 97 mm
- Загальна ширина: 97 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарний світловий потік світильника, лм (прихований): 395
- Світловий потік лампи з комплекту, лм: 395
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 50
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц, Напруга 220 В – 240 В
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: 4.6
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так

- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696176849
- Вага нетто: 0,67 kg
- Вага брутто: 0,8 kg
- Висота: 21 cm
- Довжина: 12,5 cm
- Ширина: 12,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.623

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com