

PHILIPS

Настінний світильник

Linea

ЛІНІЙНИЙ СВІТЛОД, 4000К

білий

Світлодіодна



31231/31/P3



Прикрасьте свою домівку світлом

Заощаджуйте до 80% енергії за допомогою лінійних світлодіодних рейок Philips. Його вбудований світлодіод забезпечує високоякісне тепле біле світло, яке ідеально підходить для загального освітлення. Модульна система дає змогу легко з'єднати кілька рейок між собою.

Sustainable light solutions

- Energy saving
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Довгий строк служби – до 20 років
- Philips offers 5 year warranty on the LED module and driver

Special characteristics

- Можна підключити до виробів із того самого сімейства
- On/off switch on article

Найважливіше

Energy saving



This Philips energy saving lamp conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

Високоякісна світлодіодна лампа



Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

Довгий строк служби



Джерело світла, якому можна довіряти. Вбудовані світлодіоди, які використовуються в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацюють до 20 000 годин (що відповідає 20 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

5 year warranty on LED system



On top of the standard 2 year warranty for this lamp, Philips offers 5 year warranty on the LED system, meaning the LED module and the driver in this lamp.

Виріб із можливістю підключення



Цей виріб можна підключити до аналогічного виробу або будь-якого іншого виробу з того самого сімейства.

On/off switch on article



With the button discreetly integrated onto the lamp, you can easily switch the light on and off.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Синтетика

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Вимикач «увімк./вимкн.» на продукті: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: Функціональні
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,215 kg
- Висота: 3,6 cm
- Довжина: 84,8 cm
- Ширина: 2,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1270 lm
- Електромережа: Напруга 220 В – 240 В, 50–60 Гц
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Кількість ламп: 1
- Потужність лампи у комплекті: 13 W
- Клас захисту IP: IP20, захист від предметів, більших ніж 12,5 мм, немає захисту від води
- Клас захисту: II – подвійна ізоляція

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696163184
- Вага нетто: 0,22 kg
- Вага брутто: 0,48 kg
- Висота: 889 mm
- Довжина: 35 mm
- Ширина: 73 mm



Дата виходу: 2025-04-19
Версія: 0.460

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com