

PHILIPS

Настінний світильник

Linea

ЛІНІЙНИЙ СВІТЛОД. 4000К

білий

Світлодіодна



31232/31/P3



Прикрасьте свою домівку світлом

Заощаджуйте до 80% енергії за допомогою лінійних світлодіодних рейок Philips. Його вбудований світлодіод забезпечує високоякісне тепле біле світло, яке ідеально підходить для загального освітлення. Модульна система дає змогу легко з'єднати кілька рейок між собою.

Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Довгий строк служби – до 20 років
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Особливі характеристики

- Можна підключити до виробів із того самого сімейства
- Вимикач «увімк./вимкн.» на продукті

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цієї лампи Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші та захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа



Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

Довгий строк служби



Джерело світла, якому можна довіряти. Вбудовані світлодіоди, які використовуються в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацюють до 20 000 годин (що відповідає 20 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Виріб із можливістю підключення



Цей виріб можна підключити до аналогічного виробу або будь-якого іншого виробу з того самого сімейства.

Вимикач «увімк./вимкн.» на продукті



За допомогою непомітної вбудованої кнопки ви можете легко вмикати та вимикати світильник.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Синтетика

Надійність

- Номінальний термін служби: 20 000

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- 3 вбудованими світлодіодами: Так
- Вимикач «увімк./вимкн.» на продукті: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: Функціональні
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,096 kg
- Висота: 3,6 cm
- Довжина: 28,7 cm
- Ширина: 2,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 420 lm
- Електромережа: Напруга 220 В – 240 В, 50–60 Гц
- Потужність лампи у комплекті: 4 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кількість джерел світла: 1



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.475

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com