

# PHILIPS

Стельовий світильник  
Suede, 12 Вт

Стельові світильники

2700К

Білий



31801/31/EO



## Прикрасьте свою домівку світлом

Плавні й прості форми цього світлодіодного настінного й стельового світильника Philips myLiving Suede формують витончений і ненав'язливий дизайн, тож він легко впишеться в кожную кімнату, створюючи каскад теплого білого світла.

### Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

### Особливі характеристики

- Підходить для встановлення на стіни й стелю

### Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створіть вишукану й водночас привітну атмосферу

# Найважливіше

## Енергоефективність



Енергоефективність цієї лампи Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші та захищає довкілля.

## Високоякісна світлодіодна лампа




Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

## 5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

## Стельове та настінне встановлення



Світильник підходить для настінного або стельового встановлення — так, як вам подобається.

## Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

## Створіть вишукану атмосферу



Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 20 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

### Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 100

### Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 100 mA

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,38 kg
- Загальна висота: 79 mm
- Загальна довжина: 280 mm
- Загальна ширина: 280 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 5 років

### Технічні характеристики

- Діаметр: 280 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1200
- Технологія лампи: СВИТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696163580
- Вага нетто: 0,35 kg
- Вага брутто: 0,58 kg
- Висота: 340 mm
- Довжина: 86 mm
- Ширина: 335 mm



Дата виходу: 2026-06-10  
Версія: 0.354

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)