

PHILIPS

Стельовий світильник
Wawel, 36 Вт

Стельові світильники

4000/6500/2700К

Білий

Можливість регулювання
яскравості SceneSwitch



31823/31/P5



Якісне освітлення для затишної оселі

Світлодіодний стельовий світильник Philips myLiving WAWEL має вбудований світлодіод для оптимізації світлового потоку й рівномірності. Керуйте його яскравістю відповідно до свого настрою за допомогою функцій покрокового налаштування та пам'яті.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, SceneSwitch

Інші характеристики

- Струм у лампі: 175 mA
- Ефективність: 88 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,19 kg
- Висота: 6,9 cm
- Довжина: 48 cm
- Ширина: 48 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Діаметр: 480 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 3200
- Колір світла: 4000/6500/2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ступінчасте регулювання світла — не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 36
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696162798
- Вага нетто: 1,19 kg
- Вага брутто: 1,97 kg
- Висота: 53,6 cm
- Довжина: 7,3 cm
- Ширина: 53,6 cm
- Номер матеріалу (12NC): 915005315708



Дата виходу: 2024-07-25
Версія: 0.391

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com