

PHILIPS

Стельовий світильник
Wawel, 36 Вт

Стельові світильники

4000/6500/2700К

Білий

Можливість регулювання
яскравості SceneSwitch



31823/31/P5



Якісне освітлення для затишної оселі

Світлодіодний стельовий світильник Philips myLiving WAWEL має вбудований світлодіод для оптимізації світлового потоку й рівномірності. Керуйте його яскравістю відповідно до свого настрою за допомогою функцій покрокового налаштування та пам'яті.

Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Регулювання світла 2700–6500К

Енергоефективність

- Економія енергії на 80% енергії порівняно з традиційними джерелами світла.

Найважливіше

Рівномірний розподіл світла



Економія 80% енергії



Можливість регулювання



Економія до 80% енергії порівняно зі стандартною лампою. Вона окупає себе та економить гроші рік за роком. Тож зменште свій рахунок за електроенергію та почніть заощаджувати вже зараз.

Цей світильник має можливість регулювання. Для нього передбачено можливість регулювання світла: ви можете вибрати потрібну світлову температуру від теплого білого (2700K) до холодного денного (6500K) світла.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Можливість регулювання яскравості: Так

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 20 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700–4000–6500 К
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловідача (номінальна) (ном.): 88

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, SceneSwitch

Інші характеристики

- Струм у лампі: 175 mA

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,19 kg
- Загальна висота: 69 mm
- Загальна довжина: 480 mm
- Загальна ширина: 480 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Діаметр: 480 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 3200
- Технологія лампи: СВИТЛОДІЮДНА
- Колір світла: Біле світло з регулюванням
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696162798
- Вага нетто: 1,19 kg
- Вага брутто: 1,97 kg
- Висота: 53,6 cm
- Довжина: 7,3 cm
- Ширина: 53,6 cm



Дата виходу: 2026-07-04
Версія: 0.462

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com