

PHILIPS

Стельовий світильник
Caval, 18 Вт

Стельові світильники

2700K

Білий

Можливість регулювання
яскравості SceneSwitch



32809/31/P0



Один світильник. Ваш перемикач. Три режими освітлення.

Philips Cavalal — це класичний білий світлодіодний стельовий світильник, який впишеться в будь-який інтер'єр і забезпечить енергоефективне високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби. Обирайте бажану яскравість для різного настрою вдома за допомогою поступового зменшення яскравості.

Простота у користуванні

- Гладка поверхня для легкого очищення

Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 15 років

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Потужний світловий потік

Енергоефективність

- Вбудована світлодіодна лампа входить до складу системи
- Економія 80% енергії

Найважливіше

Зручність використання



Рівномірний розподіл світла



Довгий строк служби



Джерело світла, якому можна довіряти. Строк служби вбудованих світлодіодів, які використовуються в цій лампі Philips, становить до 15 000 годин, що дорівнює 15 рокам за використання в середньому 3 години на день (принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

Потужний світловий потік

Висока якість світла з великою світловіддачею. Світло світить під кутом променя 40° – ідеальний кут для точкового освітлення.

Вбудоване світлодіодне джерело світла



Джерело світла, якому можна довіряти. Завдяки вбудованому світлодіодному джерелу світла вам не доведеться турбуватись про обслуговування або заміну лампи: світлова атмосфера у вашій домівці завжди буде ідеальною.

Економія 80% енергії



Економія до 80 % електроенергії порівняно із стандартними світильниками з лампами розжарювання.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Можливість регулювання яскравості: Так

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 100

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, SceneSwitch

Інші характеристики

- Струм у лампі: 150 mA

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,66 kg
- Загальна висота: 67 mm
- Загальна довжина: 350 mm
- Загальна ширина: 350 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Діаметр: 350 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1800
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696169285
- Вага нетто: 0,66 kg
- Вага брутто: 0,92 kg
- Висота: 38,8 cm
- Довжина: 7,4 cm
- Ширина: 38,7 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.948

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com