


PHILIPS

Стельовий світильник
Cinnabar, 17 Вт


Стельові світильники

2700К

Білий



33362/31/16



Прикрасьте свою домівку світлом

Philips myLiving Cinnabar — це круглий стельовий світильник білого кольору, який освітлює зони вашого дому затишним каскадом теплого білого світлодіодного світла. Приємне розсіяне світло додатково підсилюється кільцем, яке додає ефект сяючого ореолу.

Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Тепле біле світло
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створіть вишукану й водночас привітну атмосферу

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цієї лампи Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші та захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа



Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

Тепле біле світло



Світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (К). Лампи із низькими показниками у кельвінах видають тепле, спокійніше світло, у той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше й підбадьорюють. Ця лампа Philips випромінює тепле біле світло, що створює затишну атмосферу.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

Створіть вишукану атмосферу



Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 88

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Ідальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 142 mA

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,42 kg
- Загальна висота: 79 mm
- Загальна довжина: 320 mm
- Загальна ширина: 320 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 24
- Діаметр: 320 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1500
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696122785
- Вага нетто: 0,43 kg
- Вага брутто: 0,7 kg
- Висота: 8,7 cm
- Довжина: 34,4 cm
- Ширина: 34,4 cm



Дата виходу: 2026-07-08
Версія: 0.639

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com