

# PHILIPS

Стельовий / настінний  
точковий світильник  
Burlap, 2 шт.

Стельові / настінні точкові  
світильники

Лампа не постачається

Матовий хром



50232/17/E7



## Акцент на стилі

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips E14, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

### Особливі характеристики

- Регульований точковий рефлектор
- Лампа не постачається в комплекті

# Найважливіше

## Регульований точковий рефлектор



Спрямуйте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахиляючи точковий рефлектор лампи.

## Лампа не постачається в комплекті

Ця лампа поставляється без лампочки, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Хром
- Матеріал: Скло

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Встановлюйте продукт в недоступному місці: Так

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Офіс, Зала
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Ні

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,600 kg
- Загальна висота: 145 mm
- Загальна довжина: 290 mm
- Загальна ширина: 195 mm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: No bulb included
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E14
- Потужність лампи у комплекті: 40W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 40
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 2

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696132975
- Вага нетто: 0,6 kg
- Вага брутто: 0,76 kg
- Висота: 32 cm
- Довжина: 12 cm
- Ширина: 14 cm



Дата виходу: 2025-09-13  
Версія: 0.672

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)