

PHILIPS

Стельовий / настінний
точковий світильник
Burlap, 3 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

Лампа не постачається

Матовий хром



50233/17/E7



Акцент на стилі

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips E14, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

Special characteristics

- Adjustable spot head
- Лампа не постачається в комплекті

Найважливіше

Adjustable spot head



Direct the light where you want it most by simply adjusting, rotating or tilting the spot head of the lamp.

Лампа не постачається в комплекті

Ця лампа поставляється без лампочки, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: матовий хром
- Матеріал: Скло

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Так
- Встановлюйте продукт в недоступному місці: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,900 kg
- Висота: 29 cm
- Довжина: 29 cm
- Ширина: 19,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: No bulb included
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- СВІТЛОДІОДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E14
- Потужність лампи у комплекті: 40W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 40 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 3

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696132982
- Вага нетто: 0,9 kg
- Вага брутто: 1,55 kg
- Висота: 32 cm
- Довжина: 14 cm
- Ширина: 32 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.641

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com