

# PHILIPS

Вбудований  
світильник Donegal


Вбудовані світильники

Лампа не постачається

Мідь/латунь



50391/05/PN



## Створіть правильний світловий стиль

Вбудований точковий світильник Philips Donegal виготовлено з високоякісного матеріалу, який не містить пилу й іржі, що забезпечує легке обслуговування. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

### Особливі характеристики

- Лампа не постачається в комплекті
- Легка заміна ламп

### Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Преміальний матеріал
- Без пилу та іржі

# Найважливіше

## Лампа не постачається в комплекті

Ця лампа постачається без лампочки, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

## Легка заміна ламп

Нове, просте у використанні кільце дозволяє легко встановити лампу GU10.

## Преміальний матеріал

Цей вбудований точковий світильник виготовлено з високоякісної синтетики із чудовою обробкою поверхні. Це забезпечує довговічність і високу стійкість світлового потоку.

## Без пилу та іржі

Спеціальний матеріал «без пилу та іржі» поверхні цього вбудованого точкового світильника зводить до мінімуму накопичення пилу та забезпечує довгий строк служби вашого виробу.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Мідь
- Матеріал: Синтетика

## Надійність

- Номінальний термін служби: 30 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- Легка заміна ламп: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Розраховано лише на світлодіоди: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

## Характеристики світла

- Світлодідача (номінальна) (ном.): 114 lm/W

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Ні

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,112 kg
- Глибина «утоплення»: 100 mm
- Загальна висота: 42 mm
- Загальна довжина: 90 mm
- Загальна ширина: 90 mm
- Виріз у стелі для вбудовування: 7.0 cm x 7.0 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: –
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 5,5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кількість джерел світла: 1

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC — вироб: 8718696160862
- Вага нетто: 0,11 kg
- Вага брутто: 0,17 kg

- Висота: 158 mm
- Довжина: 53 mm
- Ширина: 103 mm



Дата виходу: 2025-09-13  
Версія: 0.1079

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)