

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник Vox


Стельові / настінні точкові
світильники

2200–2700K

Чорний

Можливість регулювання
яскравості; тепле світло

Високоякісний матеріал



50491/30/P0



Теплий світ завдяки регулюванню яскравості

Змініть атмосферу кімнати відповідно до свого заняття. За допомогою світлодіодних точкових світильників Philips WarmGlow ви можете плавно налаштувати освітлення до потрібного рівня – від яскравого функціонального світла до затишного теплого світіння. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Освітлення для зручності та безтурботного використання

- Отримайте високоякісне світлодіодне освітлення, водночас заощаджуючи енергію
- Строк служби лампи до 30 років
- Миттєва яскравість після ввімкнення
- Потужний світловий потік – 500 лм
- Комфорт для ваших очей
- Вбудована світлодіодна лампа
- 5 років гарантії для безтурботного використання

Універсальне освітлення для кожної миті вашого дня

- Змінійте атмосферу поворотом регулятора яскравості

Довершена конструкція для оптимального освітлення

- Тривалий термін використання, високоякісний матеріал
- Ідеальний пучок світла для спрямованого освітлення
- Регульований точковий рефлектор для максимальної гнучкості

Найважливіше

Енергоефективна світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи заощаджують до 80% електроенергії порівняно з традиційними лампами з тією самою світловіддачею. Коли ви купуєте світлодіодну лампу Philips, ви одразу починаєте економити гроші. Кожна заміна джерела світла на світлодіодне зменшуватиме ваші рахунки за електроенергію.

Строк служби до 30 років

Світлодіодні світильники працюють довше, отже вам не треба часто турбуватися про заміну джерела світла. Це не тільки значно зменшує кількість відходів, а й заощаджує ваші гроші у довгостроковій перспективі.

Миттєва яскравість

Не потрібно чекати: світлодіодні точкові лампи Philips видають повну яскравість одразу після ввімкнення. Їхнє тепле біле світло, схоже на світло від лампи розжарювання, одразу створює затишну атмосферу.

Потужний світловий потік – 500 лм

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

М'яке світлодіодне світло, комфортне для очей



Важко не побачити, що різке світло напружує очі. Надто висока яскравість призводить до відблисків. Занадто м'яке світло викликає мерехтіння. Однак тепер ви можете освітлювати свою домівку світлодіодними лампами, які не втомлюють очі та створюють ідеальну атмосферу.

Вбудована світлодіодна лампа

Вбудована у цей точковий світильник високоякісна світлодіодна лампа забезпечує оптимальну світловіддачу.

5 років гарантії

Усі наші точкові світильники виготовляються з розрахунком на тривалу службу. Вони постачаються з 5-річною гарантією, отже ви гарантовано зможете насолоджуватися високоякісним освітленням кожного дня рік за роком.

Підсвітка WarmGlow зі зменшенням яскравості

Змінійте атмосферу в кімнаті відповідно до того, чим ви займаєтеся. Зі світлодіодними точковими світильниками Philips WarmGlow ви можете створити ідеальну атмосферу одним поворотом регулятора яскравості. Плавно регулюйте яскравість від 2700K функціонального яскравого світла до 2200K затишного теплого світла. Що більше ви зменшуєте яскравість, то тепліше світло.

Високоякісний матеріал

Цей точковий світильник виготовлено із високоякісних матеріалів з якісною обробкою поверхні, він розрахований на тривалий строк служби. Це надійний виріб, який покращуватиме атмосферу вашої домівки протягом тривалого періоду.

Ідеальні для спрямованого освітлення

Цей сучасний точковий світлодіодний світильник зі стандартним широким кутом випромінювання світла (40 градусів) підходить як для спрямованого, так і для загального освітлення. Він ідеально підходить для використання на кухні, у вітальні та їдальні.

Точковий рефлектор, який легко регулюється

Регульований точковий рефлектор дозволяє спрямувати світло саме туди, де воно найпотрібніше.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 30 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200–2700 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 111 lm/W

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Кухня, Офіс, Зала
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,610 kg
- Загальна висота: 100 mm
- Загальна довжина: 103 mm
- Загальна ширина: 103 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 500
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: 2200–2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.663

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com