

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник
Clockwork, 2 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

2200–2700K


Білий

Можливість регулювання
яскравості; тепле світло

Простий монтаж за допомоги
ClickFix



53172/31/PO



Теплий світ завдяки регулюванню яскравості

Змініть атмосферу кімнати відповідно до свого заняття. За допомогою світлодіодних точкових світильників Philips WarmGlow ви можете плавно налаштувати освітлення до потрібного рівня – від яскравого функціонального світла до затишного теплого світіння. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Освітлення для зручності та безтурботного використання

- Легкий монтаж ClickFix
- Отримайте високоякісне світлодіодне освітлення, водночас заощаджуючи енергію
- Строк служби лампи до 30 років
- Миттєва яскравість після ввімкнення
- Потужний світловий потік – 1000 лм
- Комфорт для ваших очей
- Вбудована світлодіодна лампа
- 5 років гарантії для безтурботного використання

Універсальне освітлення для кожної миті вашого дня

- Змінійте атмосферу поворотом регулятора яскравості

Довершена конструкція для оптимального освітлення

- Тривалий термін використання, високоякісний матеріал
- Регульований точковий рефлектор для максимальної гнучкості
- Ідеальний пучок світла для спрямованого освітлення

Найважливіше

Легкий монтаж ClickFix



Точковий світильник легко встановити самостійно. Завдяки ClickFix вам не буде потрібна допомога помічників. Просто прикріпіть кронштейн до стелі, під'єднайте дроти – потім одним рухом вставте й зафіксуйте лампу.

Енергоефективна світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи заощаджують до 80% електроенергії порівняно з традиційними лампами з тією самою світловіддачею. Коли ви купуєте світлодіодну лампу Philips, ви одразу починаєте економити гроші. Кожна заміна джерела світла на світлодіодне зменшуватиме ваші рахунки за електроенергію.

Строк служби до 30 років

Світлодіодні світильники працюють довше, отже вам не треба часто турбуватися про заміну джерела світла. Це не тільки значно зменшує кількість відходів, а й заощаджує ваші гроші у довгостроковій перспективі.

Миттєва яскравість

Не потрібно чекати: світлодіодні точкові лампи Philips видають повну яскравість одразу після ввімкнення. Їхнє тепле біле світло, схоже на світло від лампи розжарювання, одразу створює затишну атмосферу.

Потужний світловий потік – 1000 лм

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

М'яке світлодіодне світло, комфортне для очей



Важко не побачити, що різке світло напружує очі. Надто висока яскравість призводить до відблисків. Занадто м'яке світло викликає мерехтіння. Однак тепер ви можете освітлювати свою домівку світлодіодними лампами, які не втомлюють очі та створюють ідеальну атмосферу.

Вбудована світлодіодна лампа

Вбудована у цей точковий світильник високоякісна світлодіодна лампа забезпечує оптимальну світловіддачу.

5 років гарантії

Усі наші точкові світильники виготовляються з розрахунком на тривалу службу. Вони постачаються з 5-річною гарантією, отже ви гарантовано зможете насолоджуватися високоякісним освітленням кожного дня рік за роком.

Підсвітка WarmGlow зі зменшенням яскравості

Змінійте атмосферу в кімнаті відповідно до того, чим ви займаєтеся. Зі світлодіодними точковими світильниками Philips WarmGlow ви можете створити ідеальну атмосферу одним поворотом регулятора яскравості. Плавно регулюйте яскравість від 2700К функціонального яскравого світла до 2200К затишного теплого світла. Що більше ви зменшуєте яскравість, то тепліше світло.

Високоякісний матеріал

Цей точковий світильник виготовлено із високоякісних матеріалів з якісною обробкою поверхні, він розрахований на тривалий строк служби. Це надійний виріб, який покращуватиме атмосферу вашої домівки протягом тривалого періоду.

Точковий рефлектор, який легко регулюється

Регульований точковий рефлектор дозволяє спрямувати світло саме туди, де воно найпотрібніше.

Ідеальні для спрямованого освітлення

Цей сучасний точковий світлодіодний світильник зі стандартним широким кутом випромінювання світла (40 градусів) підходить як для спрямованого, так і для загального освітлення. Він ідеально підходить для використання на кухні, у вітальні та їдальні.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номинальний термін служби: 30 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Кріплення click!FIX: Так
- сумісний з усіма регуляторами яскравості: Так
- Визначені світлові промені: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200–2700 К
- Світловіддача (номинальна) (ном.): 111

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня, Офіс, Зала
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,690 kg
- Загальна висота: 90 mm
- Загальна довжина: 255 mm
- Загальна ширина: 93 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: 2200–2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 11.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696154519
- Вага нетто: 0,69 kg
- Вага брутто: 0,84 kg
- Висота: 29,8 cm
- Довжина: 11,3 cm
- Ширина: 11,3 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.1624

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com