

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник Titan

Стельові / настінні точкові
світильники

Лампа не постачається

Алюміній



8718696156001



Насолоджуйтесь МОМЕНТОМ

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

Ease of use

- Регульований точковий рефлектор
- Лампа не постачається в комплекті

Premium quality

- Тривалий термін використання, високоякісний матеріал

Special characteristics

- Для будь-якої кімнати у вашому інтер'єрі

Найважливіше

Регульований точковий рефлектор



Спрямовуйте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Лампа не постачається в комплекті

Цей світильник постачається без лампи, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

Для будь-якої кімнати у вашому інтер'єрі

Повністю функціональний і водночас дуже елегантний, цей точковий світильник Philips прикрасить будь-яку кімнату у вашому домі.

Тривалий термін використання, високоякісний матеріал

Цей точковий світильник виготовлено із високоякісних матеріалів з якісною обробкою поверхні, він розрахований на тривалий строк служби. Це надійний виріб, який покращуватиме атмосферу вашої домівки протягом тривалого періоду.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Алюміній
- Матеріал: Метал

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Кріплення click!FIX: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,25 kg
- Висота: 10 cm
- Довжина: 9 cm
- Ширина: 9 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Ні
- Патрон/цоколь: GU10
- Максимальна потужність лампи на заміну: 50 W
- Клас захисту IP: IP20

- Клас захисту: Клас I
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696156001
- Вага нетто: 0,35 kg
- Вага брутто: 0,43 kg
- Висота: 12,4 cm
- Довжина: 12,1 cm
- Ширина: 12,1 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.129

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com