

PHILIPS

Вбудований
світильник Enneper

Вбудовані світильники

Лампа не постачається

Білий

8718696160374



Акцент на стилі

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

Простота у користуванні

- Регульований точковий рефлектор
- Лампа не постачається в комплекті

Найважливіше

Регульований точковий рефлектор



Спрямовуйте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Лампа не постачається в комплекті

Цей світильник поставляється без лампи, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Синтетика

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,248 kg
- Загальна висота: 40 mm
- Загальна довжина: 90 mm
- Загальна ширина: 90 mm
- Виріз у стелі для вбудовування: 7.0 cm x 7.0 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696160374
- Вага нетто: 0,25 kg
- Вага брутто: 0,36 kg
- Висота: 308 mm
- Довжина: 103 mm
- Ширина: 53 mm

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Ні



Дата виходу: 2025-09-03
Версія: 0.200

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com