


PHILIPS

Непряме освітлення


Світлові стрічки MYL
LIGHTSTRIPS

Прозора

Поступове зменшення
яскравості



8718696164242



Кольорове світло, яке відповідає вашому настрою

Змінюйте освітлення відповідно до справ, якими ви займаєтесь.

Керування

- Пульт дистанційного керування забезпечує зручне керування всіма функціями стельового вентилятора та світильника. Увімкніть або вимкніть світло або вентилятор, виберіть одну з трьох швидкостей вентилятора, перемикайте налаштування освітлення за допомогою SceneSwitch, використовуйте функцію ліхтарика або встановіть один із п'яти таймерів.

Найважливіше

Пульт дистанційного керування входить до комплекту

Пульт дистанційного керування забезпечує зручне керування всіма

функціями стельового вентилятора та світильника. Увімкніть або вимкніть світло або вентилятор, виберіть одну з трьох швидкостей вентилятора,

перемикайте налаштування освітлення за допомогою SceneSwitch, використовуйте функцію ліхтарика або встановіть один із п'яти таймерів.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Прозорий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Вимикач увімк./вимк. на дроті: Так
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 45

Світлова стрічка

- Можливість розширення: Ні

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світлові стрічки
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, Кольори RGB

Інші характеристики

- Струм у лампі: 200 mA
- Ефективність: 20 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,205 kg
- Висота: 0,26 cm
- Довжина: 500 cm
- Ширина: 1 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: –
- Колір світла: RGB
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ступінчасте регулювання світла — не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II



Дата виходу: 2024-03-18
Версія: 0.254

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com