

# PHILIPS

Рейковий світильник  
ProjectLine

Світлодіодний світильник

60 см

Тепле біле світло 2700 K

2200 люмен

Широкий кут розподілу світла



8718696169414



## Професійна якість для ваших проєктів

Енергоефективні світлодіодні рейкові світильники, професійні світлодіоди для різноманітного застосування. Рейковий світильник ProjectLine є енергозберігаючим і підходить для широкого спектру застосувань. Широкий кут розподілу світла. Рейковий світильник можна кріпити на стіну (горизонтально) чи стелю.

### Раціональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

### Обирайте для високоякісного освітлення

- Ви можете довіряти тому, що вказано на пакуванні виробів Philips

### Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

# Найважливіше

## Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

## Надійна якість

Philips дотримується своїх обіцянок щодо продуктивності ламп. Ви можете бути впевнені, що на пакуванні виробів Philips правильно вказано інформацію про світловий потік, строк служби й еквівалентну потужність ламп розжарювання у ватах.

## Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: ПВХ
- Покриття кришки об'єктива: Матово-білий
- Матеріал світлорозсіювача: Полікарбонат
- Форма кришки об'єктива: Зігнутий
- Тип кришки об'єктива: Полікарбонат

## Надійність

- Діапазон температури довкілля: від -10 °C до +35 °C

## Характеристики середовища

- Рейтинг стійкості: Unclassified

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Допустиме відхилення світлового потоку: -10% / +10%
- Код кольору: 827 теплий білий
- Постійний світловий потік: Ні
- Корельована колірна температура (ном.): 2700
- Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі: 0
- Початкова колірність: (0.46,0.42)<5
- Код сімейства ламп: 22S | LED Module, system flux 2200 lm
- Тип модуля джерела світла: LED
- Заміна джерела світла: Ні
- Розширення променю світла світильника: 120°
- Світловий потік: 2 200
- Максимальний рівень зменшення яскравості: Не застосовується
- Матеріал оптичного пристрою: Полікарбонат
- Тип оптичного пристрою: Широкий промінь
- Тип оптичного пристрою – зовнішній: –
- Матеріал відбивача: Алюміній
- Робоча температура довкілля T<sub>c</sub>: 25 °C
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 1,6
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 91
- Узагальнений показник засліплення CEN: Not applicable
- Коефіцієнт висхідної світловіддачі: 5

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio, Готель, Ресторан
- Додаткові функції: ProjectLine, Датчик, Водостійкість

### Інші характеристики

- Знак CE: Так
- Знак ENEC: -
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так
- Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

### Потужність

- Вхідна напруга: 220-240
- Пусковий струм: 4,1
- Час впуску: 0,047
- Коефіцієнт потужності (частка): 0.9

### Споживання енергії

- Живлення: 24
- Допуск споживання енергії: +/-10%

### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 62 mm
- Загальна довжина: 570 mm
- Загальна ширина: 115 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

### Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кабель: 2x0,75 мм<sup>2</sup>, Кабель 0,2 м без вилки
- Підключення: 2 вставних з'єднувача на 2 полюси
- Інтерфейс керування: -
- З регульованою яскравістю: Ні
- Драйвер / блок живлення / трансформатор: Блок живлення (Увімк./Вимк.)
- Драйвер входить у комплект: Так
- Кріпильний матеріал: Нержавіюча сталь
- Позначка займистості: Для кріплення на звичайно займисті поверхні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Випробування на займання: Температура 650 °C, тривалість 30 с
- Частота мережі: 50 or 60
- Код захисту від механічного впливу: IK03 | 0,3 Дж
- Пристрій для монтажу: Монтажний кронштейн
- Кількість розподільних коробок: 1 шт.
- Кількість виробів у MCB (16 A, тип B): 33
- Підходить для довільного перемикачання: Не застосовується
- Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний): 1,5/1,5 кВ

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696169414
- Вага нетто: 0,63 kg
- Вага брутто: 0,75 kg
- Висота: 6,6 cm
- Довжина: 62 cm
- Ширина: 12 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.209

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)