

PHILIPS

Водонепроникний
світильник ProjectLine

Світлодіодний світильник

120 см

Тепле біле світло 2700 К

5000 люмен

Широкий кут розподілу світла



8718696169438



Професійна якість для ваших проєктів

Захищені від впливу погоди світлодіодні світильники, водонепроникні (світильники із захистом від впливу погоди), надійні світлодіоди для промислового використання із широким кутом розподілу світла. Водонепроникне освітлення ProjectLine є міцним (IK06) і захищеним від потрапляння пилу та бризок води з будь-якого напрямку (освітлення класу IP65). Можна кріпити на стіну (горизонтально) чи стелю або підвішувати. Ідеально підходить для загального (робочого) освітлення, складських приміщень, гаражів і підвалів завдяки теплому білому світловому потоку.

Раціональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

Обирайте для високоякісного освітлення

- Ви можете довіряти тому, що вказано на пакуванні виробів Philips

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Найважливіше

Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

Надійна якість

Philips дотримується своїх обіцянок щодо продуктивності ламп. Ви можете бути впевнені, що на пакуванні виробів Philips правильно вказано інформацію про світловий потік, строк служби й еквівалентну потужність ламп розжарювання у ватах.

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: ПВХ
- Покриття кришки об'єктива: Матово-білий
- Матеріал світлорозсіювача: Полікарбонат
- Форма кришки об'єктива: Зігнутий
- Тип кришки об'єктива: Полікарбонат

Надійність

- Діапазон температури довкілля: від -10 °C до +35 °C

Характеристики середовища

- Рейтинг стійкості: Unclassified

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Допустиме відхилення світлового потоку: -10% / +10%
- Код кольору: 827 теплий білий
- Постійний світловий потік: Ні
- Корельована колірна температура (ном.): 2700
- Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі: 0
- Початкова колірність: (0.46,0.42)<5
- Код сімейства ламп: 50S | LED module, system flux 5000 lm
- Тип модуля джерела світла: LED
- Заміна джерела світла: Ні
- Розширення променю світла світильника: 120°
- Світловий потік: 5 000
- Максимальний рівень зменшення яскравості: Не застосовується
- Матеріал оптичного пристрою: Полікарбонат
- Тип оптичного пристрою: Широкий промінь
- Тип оптичного пристрою – зовнішній: -
- Матеріал відбивача: Алюміній
- Робоча температура довкілля T_c: 25 °C
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 1,6
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 100
- Узагальнений показник засліплення CEN: Not applicable
- Коефіцієнт висхідної світловіддачі: 10

Різне

- Розроблено спеціально для: Готель, Ресторан
- Додаткові функції: ProjectLine

Інші характеристики

- Знак CE: Так
- Знак ENEC: -
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так
- Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Потужність

- Вхідна напруга: 220-240
- Пусковий струм: 6,1
- Час впуску: 0,053
- Коефіцієнт потужності (частка): 0.9

Споживання енергії

- Живлення: 50
- Допуск споживання енергії: +/-10%

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 65 mm
- Загальна довжина: 1175 mm
- Загальна ширина: 120 mm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кабель: 2x0,75 мм², Кабель 0,2 м без вилки
- Підключення: 2 вставних з'єднувача на 2 полюси
- Інтерфейс керування: -
- З регульованою яскравістю: Ні
- Драйвер / блок живлення / трансформатор: Блок живлення (Увімк./Вимк.)
- Драйвер входить у комплект: Так
- Кріпильний матеріал: Нержавіюча сталь
- Позначка займистості: Для кріплення на звичайно займисті поверхні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Випробування на займання: Температура 650 °C, тривалість 30 с
- Частота мережі: 50 or 60
- Код захисту від механічного впливу: IK07 | 2 Дж посилений
- Пристрій для монтажу: Монтажний кронштейн
- Кількість розподільних коробок: 1 шт.
- Кількість виробів у MCB (16 A, тип B): 17
- Підходить для довільного перемикання: Не застосовується
- Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний): 1,5/1,5 кВ

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696169438
- Вага нетто: 1,33 kg
- Вага брутто: 1,53 kg
- Висота: 7 cm
- Довжина: 121,5 cm
- Ширина: 12,5 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.213

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com