

PHILIPS

Стельовий
світильник

Функціональні

MESON



8718696170953



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне освітлення для комфорту ваших очей.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

Ефект освітлення

- Яскраве світло з рівномірним розподілом

Безпека

- Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання

Кріплення

- Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і з'єднувач.

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Найважливіше

Підходить для низьких стельПлаский дизайн

Яскраве світло з рівномірним розподілом

Виберіть цей світильник із рівномірним розподілом світла у всьому просторі, щоб сповнити кімнати справжнім сяйвом.

Відсутність шкідливого

ультрафіолетового випромінювання

Завдяки особливій конструкції виріб усуває будь-яке потенційно шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і з'єднувач.

Це дає змогу легко й безпечно встановити виріб без підключення проводів і застосування спеціальних знань.

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К

Різне

- Комфорт для очей: Так

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,077 kg
- Глибина «утоплення»: 101 mm
- Загальна висота: 47 mm
- Загальна довжина: 120 mm
- Загальна ширина: 120 mm
- Виріз у стелі для вбудовування: 10.5 cm x 10.5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 640
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: 220-240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Потужність лампи у комплекті: 9
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696170953
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,08 kg
- Висота: 123 mm
- Довжина: 54 mm
- Ширина: 131 mm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.188

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com