

PHILIPS

Лампа на 120 Вт,
A67, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

1650 лм

10 000 год



8718699640477



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує домашнє освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви відразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Комфорт для ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті



Лампа не містить ртуті, тому її не потрібно утилізувати як небезпечні відходи. Завдяки цьому ви можете зробити вашу домівку більш екологічною.

Комфорт для ваших очей



Важко не побачити, що різке світло напружує очі. Надто висока яскравість призводить до відблисків. Занадто м'яке світло викликає мерехтіння. Однак тепер ви можете освітлювати свою домівку світлодіодними лампами, які не втомлюють очі та створюють ідеальну атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C
- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 1700 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K
- Корельована колірна температура (ном.): 3000 K
- Світловий потік: 1 650 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 117 lm/W

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699640477
- EOC: 871869964047700
- Назва продукту: LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 120 W
- Споживана потужність: 14,5 W
- Рівень енергоефективності: A+
- Споживання енергії кВт/1000 год: 15

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 12,8 mm
- Загальна довжина: 12,8 mm
- Загальна ширина: 6,8 mm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 12 000

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Діаметр: 68 mm
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27
- чи можна використовувати в закритих світильниках: No

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718699640477
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,09 kg
- Висота: 13,8 cm
- Довжина: 6,9 cm
- Ширина: 6,9 cm



Дата виходу: 2025-09-20
Версія: 0.185

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com