

PHILIPS

Лампа на 155 Вт,
A80, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

2150 лм

10 000 год



8718699640514



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори,

які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушвидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 150 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 2150 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 3000 K
- Світловий потік: 2 150 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 113 lm/W

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699640514
- EOC: 871869964051400
- Назва продукту: LEDBulb 19W E27 3000K 230VA80 1CT/6APR

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 155(155W for Incandescent;35W CFL) W
- Споживана потужність: 19 W
- Споживання енергії кВт/1000 год: 19

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 155 mm
- Загальна довжина: 155 mm
- Загальна ширина: 80 mm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 12 000
- Номінальна пікова інтенсивність: N/A cd

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Діаметр: 80 mm
- 3 регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27
- чи можна використовувати в закритих світильниках: No



Дата виходу: 2025-09-13
Версія: 0.192

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com