

PHILIPS

Лампа на 100 Вт,
A65, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

1350 лм

12000 год



8718699647834



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Комфорт для ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті



Лампа не містить ртуті, тому її не потрібно утилізувати як небезпечні відходи. Завдяки цьому ви можете зробити вашу домівку більш екологічною.

Комфорт для ваших очей



Важко не побачити, що різке світло напружує очі. Надто висока яскравість призводить до відблисків. Занадто м'яке світло викликає мерехтіння. Однак тепер ви можете освітлювати свою домівку світлодіодними лампами, які не втомлюють очі та створюють ідеальну атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 12 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 1350 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 103

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699647834
- EOC: 871869964783400
- Назва продукту: ESS LEDBulb 13W 1350lm E27 830 1CT/12RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 100
- Живлення: 13
- Споживання енергії кВт/1000 год: 13

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 120 mm
- Загальна довжина: 120 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 282 cd

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699647834
- Вага нетто: 0,08 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 11,8 cm
- Довжина: 6,2 cm
- Ширина: 6,2 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.137

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com