

PHILIPS

Лампа на 100 Вт,
A65, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

1350 лм

12000 год



8718699647834



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 12 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 12 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 150 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 1350 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 103 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699647834
- EOC: 871869964783400
- Назва продукту: ESS LEDBulb 13W 1350lm E27 830 1CT/12RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 13 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 12 cm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 282 cd

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699647834
- Вага нетто: 0,08 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 11,8 cm
- Довжина: 6,2 cm
- Ширина: 6,2 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002305087



Дата виходу: 2024-09-07
Версія: 0.61

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com