

# PHILIPS

Стельовий світильник  
Super Slim, 15 Вт

Стельові світильники

4000К

Білий

Можливість регулювання  
яскравості



8718699681074



## Один світильник. Ваш вимикач. Три режими освітлення

Створіть потрібний настрій, змінюючи яскравість. Світлодіодний стельовий світильник SceneSwitch від Philips дає змогу насолоджуватися трьома налаштуваннями яскравості, які ідеально підходять для будь-якої миті. Немає необхідності в регуляторі яскравості або додаткових встановленнях – все, що вам потрібно, це наявний вимикач.

### Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

### Підберіть для свого інтер'єру

- Надзвичайно вишуканий дизайн

### Зручність у використанні

- Світильник, який ідеально підходить для розміщення на стіні чи стелі, що дає вам свободу налаштувати вигляд відповідно до свого інтер'єру.
- Просте встановлення

### Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

8718699681074

**Найвища якість**

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

# Найважливіше

## Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

## Надзвичайно вишуканий дизайн

Вишуканий дизайн, який ідеально підходить для приміщень із низькою стелею, який розташовується врівень з поверхнею.

## Адаптивне кріплення для стіни або стелі

### Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

### Рівномірний розподіл світла

Рівномірно й однаково освітлюйте свої кімнати.

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 77 mA
- Ефективність: 100 lm/W

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,43 kg
- Висота: 2,3 cm
- Довжина: 25 cm
- Ширина: 25 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 5 років

### Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Діаметр: 250 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1500
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ступінчасте регулювання світла — не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 15
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699681074
- Вага нетто: 0,4 kg
- Вага брутто: 0,48 kg
- Висота: 2,8 cm
- Довжина: 24,4 cm
- Ширина: 24,8 cm
- Номер матеріалу (12NC): 915005777901



Дата виходу: 2024-07-25  
Версія: 0.387

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.