

PHILIPS

Стельовий світильник
Moire, 17 Вт

Стельові світильники

4000K

Білий



8718699681159



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне освітлення для комфорту ваших очей

Ефект освітлення

- Це стельове освітлення оснащено технологією Interlaced Optics, яка розумно перерозподіляє світло, щоб покращити загальні можливості освітлення. Лінза цього світильника має пірамідальну мікроструктуру, яка розсіює та рівномірно розподіляє освітлення, зменшуючи навантаження на очі.

Зручність у використанні

- Просте встановлення

Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

Найвища якість

- Легке очищення

Найважливіше

Технологія Interlaced Optics

Це стельове освітлення оснащено технологією Interlaced Optics, яка розумно перерозподіляє світло, щоб покращити загальні можливості освітлення. Лінза цього світильника має пірамідальну мікроструктуру, яка розсіює та рівномірно розподіляє освітлення, зменшуючи навантаження на очі.

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

Легке очищення

Гладкі поверхні легко очищувати, тому ваш будинок завжди матиме привабливий вигляд, від підлоги до стелі.

Рівномірний розподіл світла

Рівномірно й однаково освітлюйте свої кімнати.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Круглий

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 111

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 142 mA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,42 kg
- Загальна висота: 50 mm
- Загальна довжина: 320 mm
- Загальна ширина: 320 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Діаметр: 320 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1900
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699681159
- Вага нетто: 0,44 kg
- Вага брутто: 0,7 kg
- Висота: 35,2 cm
- Довжина: 6,2 cm
- Ширина: 35,2 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.459

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com