

PHILIPS


Філаментна лампа з
матового скла на 100 Вт,
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

10,5 Вт – 100 Вт

E27

Холодне біле



8718699704148



Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична, знайома та зручна форма. Завдяки найновішим енергоефективним світлодіодним технологіям вони використовують на 80% менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання, і служать у десять разів довше.

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Покриття лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0.5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 4000 K
- Світловий потік: 1 521 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 144,00 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 144 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699704148
- EOC: 871869970414800
- Назва продукту: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.52

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.52
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 10,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Споживана потужність: 10,5 W
- Маркування енергоефективності (EEL): D

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,4 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 387432
- Інформація щодо вимірювання світлового потоку: Sphere
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота лінійного сканування: 50 to 60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699704148
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 12 cm
- Довжина: 6,6 cm
- Ширина: 6,6 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002026531



Дата виходу: 2024-05-03
Версія: 0.353

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com