

PHILIPS

A60 — розумна лампа
із цоколем E27 — 800


Hue White and Color
Ambiance

До 806 лм*

Біле та кольорове світло

Миттєве керування через
Bluetooth

Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше



8718699748159



Зручне інтелектуальне освітлення

Однієї такої розумної лампи досить, щоб ваша кімната заграла барвами. На вибір доступне біле світло з відтінками від теплого до холодного, а також 16 мільйонів кольорів. Ви можете скористатися Bluetooth, щоб миттєво керувати світлом в одній кімнаті, або підключитися до Hue Bridge, щоб отримати весь спектр переваг.

Необмежені можливості

- Керування за допомогою програми або голосу*

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge


Найважливіше

Керування за допомогою програми або голосу*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

Створіть індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створіть особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створіть ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла



Ці лампи та світильники дають змогу вибирати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ



Зробіть свій день простішим і приємнішим за допомогою чотирьох попередньо визначених режимів освітлення, підібраних вручну спеціально для повсякденних справ. Це режими бадьорості, концентрації, читання та відпочинку. Два режими з прохолодними відтінками («Бадьорість» і «Концентрація») допоможуть вам розворушитися вранці або зберігати зосередженість. Теплі режими («Читання» та «Відпочинок»), у свою чергу, допоможуть читати з комфортом або заспокоїти бентежний розум.

Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

Характеристики

Розміри лампи

- Розміри (ШхВхГ): 62x110

Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 5 %
<H<95 % (без конденсації)
- Температура під час роботи: 0°C – 40°C

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так

Гарантія

- 2 роки: Так

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699748159

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Світловий потік 4000K: 806 lm
- Вага: 72
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Патрон/цоколь: E27
- Світловий потік 2700K: 570 lm

Лампа

- Колірна температура: 2000K–6500K
+16 million colors
- Форм-фактор: A60
- Висота: 110 mm
- Вхідна напруга: 220V–240V
- Строк служби: 25 000 година (-н)
- Світловий потік: Біле та кольорове світло
- Світловий потік: 800 lm
- Макс. експлуатаційна потужність: 9 W
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0.5 W
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Коефіцієнт потужності: 0.8
- Номінальний термін експлуатації: 25 000 година (-н)
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Так
- Запуск: Миттєве досягнення 100% світловіддачі
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Ширина: 62 mm
- Висота: 4,3 in
- Ширина: 2,4 in
- Протокол обміну даними: Bluetooth та Zigbee
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: При підключенні до програми Hue Bluetooth або до комутатора Hue Bridge

Перемикач

- Строк служби: N/A

Що в коробці?

- Лампи Hue: 1

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Сумісність з HomeKit: Yes
- Програма Philips Hue: IOS 15 і пізнішої версії, Android 10.0 і пізнішої версії
- Голосові помічники: Amazon Alexa, Помічник Google, Apple HomeKit (через Hue Bridge), Microsoft Cortana (через Hue Bridge)

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699748159
 - Вага нетто: 0,07 kg
 - Вага брутто: 0,1 kg
 - Висота: 16,5 cm
- Довжина: 7,5 cm
 - Ширина: 8,8 cm
 - Номер матеріалу (12NC): 929002216824



Дата виходу: 2024-04-01
Версія: 0.245

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.