

# PHILIPS

Вбудований  
світильник Dive

Вбудовані світильники

2700K

Нікель

Можливість регулювання  
яскравості; водостійкий



8718699756079



## Створіть ідеальну атмосферу завдяки високоякісному освітленню з МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості.

Створіть ідеальний настрій завдяки вбудованим світлодіодним точковим світильникам Philips із регулюванням яскравості. Ви можете легко зменшити яскравість світла від повсякденного яскравого до затишних тонів.

### Підберіть для свого інтер'єру

- Декоративне металеве оздоблення

### Ефект освітлення

- Яскравий і сфокусований промінь

### Безпека

- Вологостійкість

**Найвища якість**

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

**Керування**

- Можливість регулювання яскравості

**Надійність**

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

# Найважливіше

## Декоративне металеве оздоблення

Сучасне металеве оздоблення додає сучасності.

## Яскравий і сфокусований промінь

Сфокусуйте світло на предметах, обідньому столі або інших елементах інтер'єру, щоб привернути увагу до певного стилю.

## Вологостійкість

Вологостійкість означає, що ви можете впевнено використовувати цей виріб у ванних кімнатах, на кухнях, балконах або в інших приміщеннях, де, можливо, необхідно враховувати вплив вологості.

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла,

потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

## Можливість регулювання яскравості

Дозволяє змінювати настрій, зменшуючи рівень яскравості світлодіодів, від яскравого білого світла до затишної підсвіткі – так само, як у традиційних ламп.

## Тривалий термін служби – до

**15 000 годин**

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Нікель
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 10 000
- Номінальний термін служби: 20 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 58

## Різне

- Розроблено спеціально для: Ванна кімната, Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, Вологостійкість

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 31 mA

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,114 kg
- Глибина «утоплення»: 15 mm
- Загальна висота: 55 mm
- Загальна довжина: 85 mm
- Загальна ширина: 85 mm
- Виріз у стелі для вбудовування: 7.0 cm x 7.0 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Діаметр: 85 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 350
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- Потужність лампи у комплекті: 5.5
- Клас захисту IP: IP20 (лицьовий бік: IP65)
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699756079
- Вага нетто: 0,34 kg
- Вага брутто: 0,4 kg
- Висота: 9 cm
- Довжина: 10,5 cm
- Ширина: 18,7 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.311

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)