

PHILIPS

Філаментна лампа з
димчастого скла на 11 Вт,
ST64, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

1800 К

100 лм

15 000 год



8718699759650



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips забезпечують чудове тепле біле світло, дуже тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця сучасна лампа з регулюванням яскравості й елегантним дизайном — ідеальна заміна традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Комфорт для ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: димний
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +40 °C
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Гарантія

- Гарантійний період: 2.5 років

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 1800 K
- Номінальний світловий потік: 100 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Код кольору: 818 | CCT of 1800K
- Корельована колірна температура (ном.): 1800 K
- Світловий потік: 100 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 43 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Декоративне

Інші характеристики

- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Назва продукту: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.54

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 11 W
- Споживана потужність: 2,3 W
- Споживання енергії кВт/1000 год: 3

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 143 mm
- Загальна довжина: 143 mm
- Загальна ширина: 64 mm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 15 000

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Діаметр: 64 mm
- 3 регульованою яскравістю: Hi
- Значення мерехтіння (PstLM) — значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60
- Розташування виводів: E27
- чи можна використовувати в закритих світильниках: No

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718699759650
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 18,2 cm
- Довжина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата виходу: 2025-09-13
Версія: 0.340

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com