

# PHILIPS

Філ. лам., мат. скло,  
60 Вт, В35, цок. E14

СВІТЛОДІОДНА

2700K

806 лм

15 000 год



8718699762698



## Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична, знайома й зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 85 % менше енергії, ніж традиційні лампи, і служать у десять разів довше.

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

### Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Комфорт для ваших очей

# Найважливіше

## Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

## Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

## Комфорт для ваших очей



Важко не побачити, що різке світло напружує очі. Надто висока яскравість призводить до відблисків. Занадто м'яке світло викликає мерехтіння. Однак тепер ви можете освітлювати свою домівку світлодіодними лампами, які не втомлюють очі та створюють ідеальну атмосферу.

# Характеристики

### Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

### Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000

### Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

### Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 124

### Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699762698
- EOC: 871869976269800
- Назва продукту: LED classic 60W E14 WW B35 FR ND RFSRT4

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.55
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 60
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 6,5
- Споживання енергії кВт/1000 год: 7

#### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 97 mm
- Загальна довжина: 97 mm
- Загальна ширина: 35 mm

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1825174

#### Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

#### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699762698
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.263

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)